L60. Ein 14-tägiger Test verlief so gut, dass ein Lubrimat bestellt wurde. Inzwischen optimiert man die Einstellungen und sucht auch nach besseren Werkzeugen, um eine noch bessere Oberfläche zu erzeugen.



Das MMKS-System:

Steidle Lubrimat® L60/1

(BC: L60/1 - P2 - e24VDC - ZM3000 - KB - RG)

Einstellungen: Pumpen Skala 3,5

Frequenzgenerator: 0.5 Skala

Sprühluftventil 1/2 Umdrehung geöffnet bei 6 bar

Medium: Lubrimax Alu-Quick

Manahina. Euro CNC Eräamaaahina