

Sägefix SF empfehlen und bestellt. Erste Versuche beim Einfrähen zeigten gute Erfolge beim Einsatz des Sägefix SF mit dem vorgegebenen Medium. Mit dem Endkunden stehen noch Gespräche aus, ob man in der Serie nicht besser aus Sicherheitsgründen Lubrimax Alu-Quick verwenden soll.

Auffällig war für alle Beteiligten direkt, dass das Umfeld der Maschine trocken und sauber bleibt. Zudem konnte der Hersteller auf eine aufwändige Wannenkonstruktion verzichten, dessen Mehrkosten eingespart werden konnte.



Das MMKS-System:

Steidle Sägefix[®] SF/1

(BC: SF/1 – G1 – E24VDC – ZM3000 – KS1/2 - RG)

Einstellungen: Pumpen 35 Rasten von voll
Frequenzgenerator: 0, 5 Skala

Sprühluftventil 1 Umdrehung geöffnet bei 8 bar

Medium: Fremdmedium Alkohol, evtl. Umstellung auf Lubrimax Alu-Quick